

Garant**Sustav mikropodmazivanja, tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130100 S
GTIN	4045197275905
Razred artikla	11F

Opis**Izvedba:**

Čvrsto kučište od čelika s trokomornim tlačnim sustavom za vrlo točno doziranje podmazujućeg sredstva.

Prednost:

- **Najjednostavnije rukovanje.**
- **Bez nespretnog, nepreciznog ručnog podmazivanja.**
- **Sigurnost procesa i dulji vijek trajanja alata.**

Upotreba:

Primjenjivo horizontalno i vertikalno u obradnim centrima. Za sva ulja za urezivanje navoja, viskoziteta do 570 mm²/s (vidi br. 84210 i 84220). Ulje se hidro-mehanički precizno raspodjeljuje na stjenku osnovne rupe. Zahvaljujući optimalno maloj **količini ulja** preko **sustava mikropodmazivanja** onemogućava se negativan učinak na gustoću emulzije. Time se štedi na znatno skupljem prebacivanju na emulziju s višim udjelom masti, koja je potrebna za pouzdano urezivanje navoja.

Dio isporuke:

Sustav mikropodmazivanja, glavni cilindar tip S, s po jednom brizgalicom SR i PR mlaznice za punjenje.

Napomena:

- **Rezervni dijelovi i pribor, vidi popis rezervnih dijelova.**

Tehnički opis

Duljina kućišta s mlaznicom L ₂	100 mm
Ø drške D _s (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	150 mm
Vrsta proizvoda	Sustav mikropodmazivanja

Pribor

Visoko učinkovito gusto ulje za rezanje, bez klorDAR 50 Visco sadržaj 5 l	084220 5
Prstenasti umetak za mikrorazvodnik DL tip M30	130104 M30
Nepovratni ventil tip RSV	130105 RSV
Sustav mikropodmazivanja, pribor / zamjenski dijelovi tip DL	130102 DL
Prstenasti umetak za mikrorazvodnik DL tip M20	130104 M20
Glavni cilindar u kratkoj izvedbi tip XL	130103 XL
Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži klorAlpha 93 sadržaj 5 l	084210 5
Glavni cilindar u kratkoj izvedbi tip S	130103 S
Visoko učinkovito gusto ulje za rezanje, bez klorDAR 50 Visco sadržaj 20 l	084220 20
Sustav mikropodmazivanja, pribor / zamjenski dijelovi tip GL	130102 GL
Visokoučinkovito ulje za rezanje koje ne sadrži klorAlpha 93 sadržaj 20 l	084210 20