


PRYOR

Garnitura udarnih žigova s izmjenjivim slovima i bojivima normalni natpis slog 0 – 9 i A – Z, visina natpisa: 2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085480 2
GTIN	5022044020283
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Vrlo precizan žig za brzo i učinkovito obilježavanje istovremeno s **više slova i brojeva**.

Upotreba:

Za označavanje materijala (npr. oznaka tipova, alata, dijelova strojeva, itd.) s otpornošću do 1200 N/mm².

Dio isporuke:

- 100 tipova žiga
 - 12 distantnih dijelova (visina natpisa 5 mm: 6 komada)
 - 1 pinceta
 - 1 6-kutni ključ
 - 1 držač
- u plastičnoj kutiji.

Zamjenski dio:

Pojedini tipovi mogu biti naručeni pod art. 085481 s podacima o željenoj visini vrsti i visini natpisa (npr. br. 085481 vel. 3/E).

Tehnički opis

Broj mogućih tipova tečata	14
Duljina tipa žiga	19,05 mm
Visina tipa žiga	6,4 mm
Duljina držača žiga	29 mm
Širina tipova pečata	2 mm
Visina natpisa	2 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/X mm	085481 2/X
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/I mm	085481 2/I
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/T mm	085481 2/T
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/. mm	085481 2/.
Udarni žigovi, izmjenjivigarnitura brojeva 0 – 9 visina 2 mm	085483 2
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/Q mm	085481 2/Q
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/K mm	085481 2/K
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2// mm	085481 2//
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/7 mm	085481 2/7
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2/B mm	085481 2/B
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 2LEER mm	085481 2LEER
	085481 2/P

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/P mm

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/O mm

085481 2/O

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/A mm

085481 2/A

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/, mm

085481 2/,

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/R mm

085481 2/R

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/L mm

085481 2/L

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/1 mm

085481 2/1

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/& mm

085481 2/&

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/F mm

085481 2/F

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/D mm

085481 2/D

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/- mm

085481 2/-

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/2 mm

085481 2/2

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/S mm

085481 2/S

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/J mm

085481 2/J

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/6 mm

085481 2/6

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/W mm

085481 2/W

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/U mm

085481 2/U

085481 2/M

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/M mm

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/Y mm

085481 2/Y

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/4 mm

085481 2/4

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/H mm

085481 2/H

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/G mm

085481 2/G

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/0 mm

085481 2/0

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/8 mm

085481 2/8

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/9 mm

085481 2/9

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/+ mm

085481 2/+

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/Z mm

085481 2/Z

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/3 mm

085481 2/3

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/V mm

085481 2/V

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/C mm

085481 2/C

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/E mm

085481 2/E

Držač žigova, pojedinačan za garnituru br. 085480 za visinu
2-3 mm

085482 2-3

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/N mm

085481 2/N

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 2/5 mm

085481 2/5