

DYMO**Uređaj za etiketiranje, tip: 5200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085500 5200
GTIN	3501170841402
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih **litij-ionskih baterija**, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.

Robusni industrijski uređaji za ispis etiketa za jednostavno označavanje kabela, upravljačkih ploča, polica, itd. **Tipke za izravan pristup** za često korištene elektrotehničke znakove.

Upotreba:

Etikete prijanjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Dio isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi. Uređaj za etiketiranje uklj. litij-ionsku akum. Jedinicu i napajanje. 1 × uložak s trakom za pisanje najlon bijela 19 mm × 3,5 m, 1 × Industrijska vinilna etiketa bijela 12 mm × 5,5 m.

Napomena:

- **Mogu se namjestiti različiti jezici.**
- **Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.**

Tehnički opis

Moguće širine trake za natpise	9; 12; 19 mm
širina	124 mm
Izvedba rezača trake	ručno
Broj sadržanih baterija	1
Mrežni adapter	uključujući
Duljina	64 mm
Broj raspoloživih znakova/simbola	100
Posebnost	Spremnik za etikete
maksimalna visina natpisa	13 mm
Broj stilova fonta	4
Tip	Rhino 5200
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj širine fonta	2
Broj veličine fonta	7
Izgled tipkovnice	ABC
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj redaka teksta	1-4
Visina	234 mm
odgovarajuća kasete s trakom za pisanje	RHINO
Težina uključujući bateriju	780 g
Broj vidljivih znakova na prikazu	2×14
Pakiranje	Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača	S0841400
Vrsta proizvoda	Uređaj za etiketiranje

Pribor

Uložak s trakom za pisanje tip W	085512 W
Uložak s trakom za pisanje 19 mm×3,5 m najlon tip W	085516 W

Uložak s trakom za pisanje 12 mm×5,5 m vinil tip W	085517 W
Uložak s trakom za pisanje tip W	085513 W
Uložak s trakom za pisanje 9 mm×5,5 m vinil tip W	085509 W
Uložak s trakom za pisanje tip W	085511 W
Uložak s trakom za pisanje tip W	085514 W
Uložak s trakom za pisanje 19 mm×5,5 m Vinyl tip W	085510 W