

Garant

Sandale, antracit / crne Zaštitna sandala comfort ESD, S1P W2, EU veličina cipela: 38

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092055 38
GTIN	4062406400378
Razred artikla	01S

Opis**Izvedba:**

GARANT zaštitne cipele comfort kombiniraju najveću moguću udobnost prilikom nošenja s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany“ jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine izvedbe i dotjerana proizvodna tehnika omogućuju „stvarni“ sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenima i leđima te time znatno pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.

- **Gornji dio izrađen od laganih, ali otpornih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.**
- **Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.**
- **Vanjski potplat GARANT comfort TPU.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Sandale prozračne strukture velike površine s tekstilnom zaštitom od prodiranja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Napomena:

Uska izvedba W1 pod br. 092054.

- **GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekana), 092865 (srednje tvrda), 092866 (tvrda).**
- **Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.**
- **Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120, kao i brzi zatvarač za sandale; 092856 55 (vel. 36-41) i 092856 65 (vel.42-48).**

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S1P

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Vario® ublažavanje

Tehnički opis

Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Spol	Muška
Razred zaštite	S1P
EU veličina obuće	38
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	aluminij
Osobina	Vario® ublažavanje
Zaštita od probijanja	Tekstil
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Sigurnosne sandale