



Kutna brusilica GWX bez baterije, tip: 18V15SC



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

- **Jednostavno i brzo:** Jednostavna izmjena pribora za kutne brusilice bez sitnih dijelova i dodatnih alata.
- **Nije više potreban dodatni ključ.**
- **Opsežno:** Veliki izbor kutnih brusilica i pribora s potpunom povratnom kompatibilnošću.
- **Maksimalna udobnost** zahvaljujući 100% bezalatnoj i brzom izmjeni pribora.
- **Pouzdanost:** Pribore vezane za smjer rotacije više nije moguće neispravno montirati zahvaljujući inovativnom sustavu X-LOCK. Maksimalna zaštita korisnika zahvaljujući zvučnom signalu u slučaju ispravne montaže.
- **Čisti rad bez ogrebotina!** Slabije izraženi i manji tragovi brušenja pri kutnim brusilicama sa sustavom X-Lock.

Akumulatorska kutna brusilica s BITURBO tehnologijom bez četkica sa sustavom X-Lock.

- **S jednakom razinom performansi** kao kabelski uređaj snage od 1000 do 1800 vati.
- **Omogućuje brže odvajanje i uklanjanje** više metala nego dosadašnje brusilice na bateriju.
- **Povećana sigurnost** zahvaljujući inteligentnom sustavu kočenja te funkcijama KickBack i Drop Control.
- **Odabir pojedinačnih stupnjeva brzine** uz pomoć opremljene upravljačke površine i Bluetooth povezivosti.

Dio isporuke:

Bez baterija i punjača. Uključujući antivibracijsku dodatnu ručku, zaštitnu navlaku, L-BOXX 136.

Napomena:

Odgovarajuće ProCore 18 V baterije i početničke setove možete pronaći pod br. 073857 vel. C18 i br. 073865 vel. C18

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Prihvat	Bluetooth prihvat
Broj sadržanih baterija	0
Prihvat za alat	Sustav X-LOCK
maksimalni Ø diska	125 mm
Težina	2 kg
Blokada trzaja	da
Opskrba energijom	na bateriju
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta baterije	Litij-ionska
Oznaka proizvođača	GWX 18V-15 SC
Blokada pokretanja	da
Raspon broja okretaja	3400 - 9800 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
Posebnost	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Serijska	Sustav X-LOCK
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

Pribor

Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Garnitura aku punjačaProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073865 C18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Litij-ionski akumulatorProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073857 C18