


Garant UNILINE

**FIRST AID Wall opremljen, mobilan, tip: AT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	978010 AT
GTIN	4062406755461
Razred artikla	90N

**Opis****Izvedba:**

Mobilni cjeloviti sustav za stavljanje na raspolaganje kompleta za prvu pomoć. Vrlo stabilan stup s dvostrukim zidovima od čeličnog lima, perforirane stijenke koje se mogu koristiti s obje strane □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Stabilna osnovna ploča antracit boje omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje. S 4 zakretna kotačića, Ø 125 mm, 2 imaju kočnicu. Uključen komplet za prvu pomoć br. 978051 vel. AT

**Dio isporuke:**

UNI Wall mobilni br. 955451 vel. M; ploča za označavanje UNI Wall br. 955453 vel. GREEN; UNI Line piktoqram br. 955474 vel. FIRSTAID.

**Lakiranje:**

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

**Tehnički opis**

širina	600 mm
Dubina	750 mm

Nosivost	75 kg
Ø kotača	125 mm
Korisna širina	600 mm
Serija	Wall
Visina	2067 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Težina	69 kg
Vrsta proizvoda	Stanica prve pomoći

## Pribor

UNI Wallpokretni tip M	955451 M
Kutija prve pomoći DOMINOza pogone Zemlja AT	098492 AT
Easyfix držač alata 90° korisna dubina 100 mm	955565 100
Easyfix držač dozatora tip 1	955580 1
Easyfix držač remena tip 2	955765 2
Kofer prve pomoći Multi tip 1	098497 1
UNI Wallstacionarni tip M	955450 M
Garnitura za naknadno punjenje tip 3	098495 3
UNI Line piktogram tip FIRSTAID	955474 FIRSTAID
Nastavak za označavanje za UNI Wall M tip GREEN	955453 GREEN
Prozirni držač tip 1	956815 1
Set kotača za UNI Line 4-dijelni tip 1	955459 1
Montažna ploča s plastičnim tiplima tip 1	955827 1
Easyfix držač alata 90° korisna dubina 150 mm	955565 150
Stanica za hitne slučajeve za oči Combibox	098579
Set plastičnih tipli i vijaka tip 4	955824 4
Easyfix plastična kutija širina 296 mm	955790 296