

Mitutoyo

Garnitura uređaja za mjerenje provrta s mjernim satom, mjesto područje: 18-150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući uređaj za mjerenje provrta u 3 točke. Držac uređaja i mjerni sat su mat kromirani. Mjerni sat je zaštićen od udarca zahvaljujući plastičnom kućištu. Držac uređaja je toplinski stabiliziran štitnikom za ruke. Zahvaljujući različitim dugim, izmjenjivim mjernim ticalima i međuprstenima mjerni uređaj postavlja se na \varnothing provrta. Mjerni klin sa senzornom kuglom od tvrdog metala.

Upotreba:

Za kontrolu točnosti provrta, cilindričnosti i kružnosti.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat br. 432051 vel.10/58 s očitavanjem 1/100 mm.

3 precizna uređaja za unutarnje mjerenje br. 435203, dodatno s mjernim ticalima, produžecima i mjernim pločama.

Tehnički opis

Broj uređaja za fino mjerenje	3
Broj mjernih klinova	26
Mjesto područje	18 - 150 mm
Broj mjernih ploča	4

Dubina mjerenja	100 - 150 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	0,5 μ m
Standard	Standard proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S9
Kalibriranje	C1
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 18-150 mm	020580 18-150
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Distantni prsten za unut. \varnothing 6,3 mm širina prstena 2 mm	435230 2
Distantni prsten za unut. \varnothing 5,3 mm širina prstena 1 mm	435220 1
Produžetak (50 mm)	435210
Distantni prsten za unut. \varnothing 6,3 mm širina prstena 1 mm	435230 1
Distantni prsten za unut. \varnothing 5,3 mm širina prstena 0,5 mm	435220 0,5
Distantni prsten za unut. \varnothing 6,3 mm širina prstena 0,5 mm	435230 0,5
Distantni prsten za unut. \varnothing 6,3 mm širina prstena 3 mm	435230 3
Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom mjerno područje 18-35 mm	435203 18-35
Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom mjerno područje 35-60 mm	435203 35-60
Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom mjerno područje 50-150 mm	435203 50-150

