

**Garant****Fleksibilna stega, fiksna, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360060 1
GTIN	4045197816139
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- **Osnovno tijelo od čelika s integriranim konusom od čelika.**
- **Mehanički stezni mehanizam.**
- **Pritezanjem bočnog steznog vijka obradak se aksijalno uvlači i steže s pomoću odgovarajućeg steznog vijka putem 2 stezna klina.**
- **Pričvršćivanje je moguće s pomoću steznog sustava, T-matica ili sustava za stezanje u nultoj točki s pomoću povlačnih vijaka br. 360066.**
- **Provrći za sustave za stezanje u nultoj točki već postoje.**

Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

**Upotreba:**

Jednostavno i brzo pozicioniranje na strojnom stolu. Stezanje složenih obradaka npr. u izradi kalupa.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 360025 za vel. 120, momentni ključ br. 656050 vel. 60, visinski element br. 360068.

## Tehnički opis

Tip	1
Duljina D (L)	144 mm
Visina H	100 mm
Vanjski Ø D	80 mm
Širina B	99 mm
Okretni moment	10 Nm
Seriya	ZeroClamp
Vrsta proizvoda	Stega za stezanje na stolu

## Pribor

ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M10	360025 16M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10	360025 12M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 60 Nm	656050 60
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M8	360025 16M8
Element za podizanje tip 1	360068 1