




Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 22



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	613810 22
GTIN	4013288221087
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

Kovano u lijevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613610

Tehnički opis

Broj ključeva	22
---------------	----

Položaj ključa	15 stupanj
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromiran
Metrički sustav mjera	da
Colni sustav mjera	ne
Dugačka izvedba	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613800 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 6 mm	613800 6
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613800 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613800 8
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613800 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 11 mm	613800 11
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 12 mm	613800 12
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613800 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 14 mm	613800 14
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 15 mm	613800 15
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613800 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613800 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613800 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613800 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 20 mm	613800 20
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 21 mm	613800 21
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 22 mm	613800 22
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 24 mm	613800 24
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 27 mm	613800 27

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 30 mm	613800 30
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 32 mm	613800 32