



Garnitura alata za montažu, 59-dijelna u ruksaku za alat, broj dijelova: 59



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	686016 59
GTIN	4062406773199
Razred artikla	66H

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne tekstilne torbe opremljene praktičnim asortimanom alata kao pratitelj u vašim svakodnevnim zadacima.

Dio isporuke:

Pomično mjerilo: 1 kom. br. 410625 vel. 150

Tračni metar: 1 kom. br. 462010 vel. 5

Dvostrani viljuškasti ključ: po 1 kom. br. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Garnitura šesterokutnih L odvijača, dugačkih, s kuglastom glavom: 1 kom. br. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola: 1 kom. br. 630368 vel. 6 (29-dijelno)

Ravni odvijač: po 1 kom. br. 660701 vel. 3, 4, 7

odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 668401 vel. 0, 1, 2

Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 702995 vel. 180

Vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 706145 vel. 250

Plosnata okrugla zavijena kliješta: 1 kom. br. 713595 vel. 200

Bočni rezači: 1 kom. br. 725245 vel. 160

Bravarski čekić: 1 kom. br. 750125 vel. 300

Viljuškasti ključevi s pužem: 1 kom. br. 813961 vel. 200

Univerzalni skalpel: 1 kom. br. 845039 vel. 160

LED džepna svjetiljka: 1 kom. br. 081437 vel. BLACK

Tekstilni ruksak za alat: 1 kom. br. 692267 vel. 1

Napomena:

Alat se isporučuje otpušten.

Tehnički opis

Broj dijelova	59
Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Ravni odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Univerzalni skalpel s kućištem od pocinčanog tlačnog lijeva 18 mm ukupna duljina 160 mm	845039 160
Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama cijela duljina 160 mm	725245 160
Tekstilni ruksak za alat tip 1	692267 1
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštice b 3 mm	660701 3
Savijena telefonska kliješta, neizolirana, s ručkama ukupna duljina 200 mm	713595 200
LED džepna svjetiljka s baterijama boja BLACK	081437 BLACK
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 18X19 mm	610950 18X19
Garnitura 6-kutnih odvijača niklani broj odvijača 9	627225 9
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštice b 7 mm	660701 7
Pomično mjerilo s opružnom zaustavnom skalom mjerno područje 150 mm	410625 150
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 29-dijelni tip 6	630368 6

Tračni metar duljina trake 5 m	462010 5
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 1	668401 1
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2	668401 2
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 8X9 mm	610950 8X9
Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana, s navlakama ukupna duljina 250 mm	706145 250
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 16X17 mm	610950 16X17
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 0	668401 0
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 10X11 mm	610950 10X11
Dvostrani viljuškasti ključ širina otvora ključa 12X13 mm	610950 12X13
Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške cijela duljina 180 mm	702995 180
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 4 mm	660701 4
Bravarski čekić Težina bez drške 300 g	750125 300
Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s navlakom ukupna duljina 200 mm	813961 200