



Termoskupljajuća stezna glava Power Shrink Chuck stezna glava uz Safe-Lock, HSK-A 63 vrlo kratka, Stezni Ø D1: 18mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 307935 18 |
| GTIN | 4034221084910 |
| Razred artikla | 34I |

Opis

Izvedba:

Stezna glava za maksimalne performanse rezanja u strojnoj obradi visokih performansi (HPC). Optimizirani dizajn kombinira visoku krutost s prigušivanjem vibracija. To štedi stroj, vreteno i alat.

- **Safe-Lock zaštita od izvlačenja alata sprječava neželjeno izvlačenje alata.**
- **Poboljšane performanse rezanja većim brojem okretaja, većim pomacima i većim rasponom dubine.**
- **Kraća vremena obrade.**
- **Veća mirnoća rada, što osigurava bolju kvalitetu površine i manje trošenje alata, vretena i stroja.**
- **S rupama s navojem za balansiranje pomoću vijaka.**
- **Sa zatvarajućim Cool Jet provrtima.**
- **S vijkom za podešavanje duljine (duljina podešavanja 10 mm).**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6 **uz Safe-Lock brušenje**. Pogodno za sve vrste indukcijskih uređaja za termostezanje, kao što su induktivni, kontaktni i toplinski uređaji za termostezanje vrućim zrakom.

Dodatni pribor:

Glodalo sa Safe-Lock brušenjem, pogledajte VHM glodalo.

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, indukcijski uređaji za termostezanje br. 354210 — 354450, komplet vijaka za balansiranje br. 309906 vel. 180.

Napomena:

Daljnje stezne naprave uz **Safe-Lock** na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Stezni $\varnothing D_1$ | 18 mm |
| Vanjski $\varnothing D$ | 43,5 mm |
| $\varnothing D_2$ | 35,5 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 75 mm |
| Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja |
| maksimalna dubina stezanja L_E | 49 mm |
| Prihvat | HSK-A 63 vrlo kratka |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | 3 μ m |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Zaštita izvlačenja alata | Safe-Lock h6 |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |