



## Garnitura alata za montažu, 74-dijelna u torbi za alat, broj dijelova: 74



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	686020 74
GTIN	4062406785284
Razred artikla	66H

### Opis

#### Izvedba:

Visokokvalitetne tekstilne torbe opremljene praktičnim asortimanom alata kao pratitelj u vašim svakodnevnim zadacima.

#### Dio isporuke:

Tračni metar: 1 kom. br. 462010 vel. 5

Aluminijska vodena vaga: 1 kom. br. 467435 vel. 400

Set turpija: 1 kom. br. 517419 vel. 200

Bimetalni list tračne pile: 1 kom. br. 580750 vel. 300

Set dvostrukih viljuškastih ključeva 6 – 34 mm s držačem za tokarenje: 1 kom. br. 610960 vel. 12 (6×7 – 30×34) s 1 kom. br. 611500 vel. 12

Garnitura šesterokutnih L odvijača, dugačkih, s kuglastom glavom: 1 kom. br. 627225 vel. 9 (1,5 – 10 mm)

Garnitura nasadnih ključeva, 3/8 cola: 1 kom. br. 630368 vel. 6 (29-dijelno)

Ravni odvijač: po 1 kom. br. 660701 vel. 3, 4, 7

Odvijač za Phillips: po 1 kom. br. 668401 vel. 0, 1, 2

Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 702995 vel. 180

Vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br. 706145 vel. 250

Plosnata okrugla zavijena kliješta: 1 kom. br. 713595 vel. 200

Bočni rezači: 1 kom. br. 725245 vel. 160

Bravarski čekić: 1 kom. br. 750125 vel. 300

Univerzalni skalpel: 1 kom. br. 845039 vel. 160

Kožne radne rukavice (par): 1 kom. br. 094055 vel. 10

Naočale s ručkama: 1 kom. br. 096845 vel. CLEAR

Štitnici za uši: 1 kom. br. 097795 vel. STEEL

Tekstilna torba za alat: 1 kom. br. 692262 vel. 2

**Napomena:**

**Isporuka bez montiranog alata.**

Izlazni Četverokut: 1/4 col

## Tehnički opis

Broj dijelova	74
Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijač za Phillips
Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

## Pribor

Tekstilna torba za alat tip 2	692262 2
Par rukavica Puna goveđa koža veličina rukavice 10	094055 10
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2	668401 2
Univerzalni skalpel s kućištem od pocinčanog tlačnog lijeva 18 mm ukupna duljina 160 mm	845039 160
Kombinirana kliješta od vanadija, sjajna, s 2K navlakama za drške cijela duljina 180 mm	702995 180
Vodoinstalaterska kliješta, fosfatirana, s navlakama ukupna duljina 250 mm	706145 250
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 7 mm	660701 7
Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama cijela duljina 160 mm	725245 160
Garnitura turpija s 2K drškom, 5-dijelna, u futroli duljina bez drške 200 mm	517419 200

Plastični stezni držač za broj ključeva 12	611500 12
Štitnici za uši tip STEEL	097795 STEEL
Udobne zaštitne naočale zatamnjenje stakla CLEAR	096845 CLEAR
Aluminijska vodena vaga duljina 400 mm	467435 400
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 3 mm	660701 3
Garnitura dvostranih viljuškastih ključeva broj ključeva 12	610960 12
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 4 mm	660701 4
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 0	668401 0
Mala lučna pila s bimetalnim listom 24 zupca duljina lista 300 mm	580750 300
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 1	668401 1
Bravarski čekić Težina bez drške 300 g	750125 300
Tračni metar duljina trake 5 m	462010 5
Savijena telefonska kliješta, neizolirana, s ručkama ukupna duljina 200 mm	713595 200
Garnitura 6-kutnih odvijača niklani broj odvijača 9	627225 9
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 29-dijelni tip 6	630368 6