

Garant GRIDLINE

Pokretni radni stol ToolTruck s potpuno izvlačivim ladicama za L-BOXX®, 16×16G, Tip: 10**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914575 10
GTIN	4062406785598
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od materijala X-ABS za visoke tehničke zahtjeve. Otvoreni pretinac s 4 izvlačne police, prikladan za 4 × L-BOXX® plastične kutije sustava, koje se brzo i jednostavno mogu kliknuti i izvući. 2 x plastične systemske kutije L-BOXX® br. 693330 i vel. 102 i vel. 136. Ili alternativno: 2 × br. 693330 vel. 102; 1 × vel. 238 (kod sastavljanja 3. izvlačne police). **Prečke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE. Središnja brava** zaključava vrata, ladice i izvlačne police.

Sa 6 ladica.

Dio isporuke:

Uključujući podjele:

na 75 mm ladice 1 perforirana razdvojna letvica br. 951510 vel. 75;

na 125 mm ladice 1 perforirana razdvojna letvica br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni pretinac br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica ToolTruck, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom. Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Systemski kofer L-BOXX® nije u opsegu isporuke.

Tehnički opis

širina	1195 mm
Dubina	500 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	125 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Visina	1000 mm
Materijal radne ploče	X-ABS
Odbojnik	da
Korisna širina ladica	400 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Korisna širina ladica u G	16
Broj ladica	6
Korisna površina ladice u G	16×16
Težina	104 kg
Korisna dubina ladica u G	16
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna dubina ladica	400 mm
Seriya	ToolTruck
ComfortClose	ne
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
mogućnost spuštanja	ne
Broj vrata	0
Izvlačivo dno, korisna širina	370 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %

Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Atribut imena proizvoda	16×16G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Pregradne letvice s prorezima dubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 75 mm	951510 75
Pregradne letvice s prorezima dubina 16G prikladno za visinu fronte ladice 125 mm	951510 125
Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol Tip G	915567 G
Maska za bravu za GridLine tip VA21	914227 VA21