

HOLEX**HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N, bez prevlake, Ø DC h8: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	GG4031 2,5
GTIN	4067263101741
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod bušenja zahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

Kao br. 114031.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja: $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 114030.

Vel. 13,5 – 16: Sa suženim vratom Ø 12,7 mm.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Kut vrha	118 stupanj
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	30 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Drška	Cilindrična drška
Nazivni Ø D_c	2,5 mm

Ø drške D _s	2,5 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	26,3 mm
Standard	DIN 338
Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,03 mm/okr
Sadržaj	20
Serija	CleverDrill
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	K
CuZn	prikladno	40 m/min	N
Ulje	prikladno		

mokra maksimalno

prikladno

Pribor

HOLEX CleverDrill set spiralnih svrdla HSS br. 114031 s kutijicom tip 1-13

115051 1-13

HOLEX CleverDrill garnitura spiralnih svrdala HSS br. 114031 za ponovno punjenje tip 1-10

115056 1-10

HOLEX CleverDrill garnitura spiralnih svrdala HSS br. 114031 za ponovno punjenje tip 1-13

115056 1-13

HOLEX CleverDrill set spiralnih svrdla HSS br. 114031 s kutijicom tip 1-10

115051 1-10

HOLEX CleverDrill garnitura spiralnih svrdala HSS br. 114031 za ponovno punjenje tip 1-6

115056 1-6

HOLEX CleverDrill garnitura spiralnih svrdala HSS br. 114031 za ponovno punjenje tip 1-10,5

115056 1-10,5

HOLEX CleverDrill set spiralnih svrdla HSS br. 114031 s kutijicom tip 1-10,5

115051 1-10,5

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5

114031 2,5