

**MIRKA****Brusna ploča na čičak (CER) Galaxy Višestruke rupe, Ø 150 mm, Granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567787 180
GTIN	6416868553888
Razred artikla	56M

**Opis****Izvedba:**

Mirka® Galaxy, novo inovativna sredstvo za brušenje kombinira učinkovitost s dugim životnim vijekom bez začepjenja zahvaljujući novom keramičkom zrnu koje se samo oštiri i Multifit rupama. Plavo keramičko zrno ostaje trajno oštro jer se lomi kroz upotrebu zahvaljujući svojoj strukturi i tako ima učinak samooštrenja. Mirka® Galaxy koristi novi koncept Mirka Multifit – zahvaljujući optimalnom položaju rupa, na bilo kojem stroju može se koristiti sredstvo za brušenje bez potrebe za posebnim uređajem. Multifit uzorak rupa savršeno je uravnotežen za dugo trajanje rada i usisavanje prašine. Mirka® Galaxy serija temelji se na nosivom materijalu od poliesterskog filma s premazom i dostupna je u cjelokupnom rasponu zrna, od krupne 40-ke do fine 2000-ice. Mirka® Galaxy idealan je sveobuhvatni proizvod i može se koristiti na mekim i tvrdim površinama.

Sa **stabilnim nosačem filma**. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

**Prednost:**

- **Dug vijek trajanja bez začepjenja, a uz otpornost na prašinu te sporo trošenje keramičkih zrnaca.**
- **Efekt samostalnog oštrenja automatskim lomljenjem strukture – stvaranje novih rubova.**
- **Galaxy Mirka® koristi novi višeslojni uzorak rupa i tako održava savršenu ravnotežu između dugog vijeka trajanja i odvođenja prašine.**

- **Dulji vijek trajanja zahvaljujući premazu koji optimalno odbija prašinu. Zahvaljujući tom premazu, prašina ne ostaje na sredstvo za brušenje i tako, zajedno s uzorkom s više otvora, osigurava bolje uklanjanje prašine.**
- **Jednak rezultat brušenja zbog savršeno jednoličnog trošenja zrna.**
- **Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.**

**Upotreba:**

- **Lakovi**
- **Gips / lopatica**
- **Plastika**
- **Masa za izravnanje**
- **Pretpremaz**
- **Mineralni materijal**
- **Meko drvo / crnogorično drvo**
- **nehrđajući čelik**
- **Čelik**
- **Sintetički materijali**
- **Furnir**
- **Iverice**
- **plastični materijali**
- **Staklena vlakna**
- **Puno drvo**
- **MDF / HDF**
- **Meki čelik / ugljik**
- **NE-metali**
- **Uklanjanje laka**
- **Brušenje laka**

Moguća suha i mokra uporaba na drvetu, laku, metalu i plastičnim površinama.

Vrlo kvalitetno keramičko brusno zrno koje se samo oštiri (CER), otvoreno raspršivanje.

Univerzalna primjena za grubo brušenje, međubrušenje i krajnje brušenje.

## Tehnički opis

Ø ploče	150 mm
Uzorak rupica	Multifit-bušenje rupa
Granulacija	180
Seriya	Galaxy
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Tkanina od poliamida
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Prihvat	Čičak
Moguće usisavanje prašine	da
Oznaka proizvođača	GALAXY
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusna ploča na čičak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		