

Garant**Niske cipele, crne Zaštitne cipele comfort black ESD, S1P W2, EU veličina cipela: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092166 36
GTIN	4067263779612
Razred artikla	01S

Opis**Izvedba:**

GARANT zaštitne cipele comfort kombiniraju najveću moguću udobnost prilikom nošenja s modernim dizajnom. Inovativni i visokokvalitetni materijali, kao i vrlo visoka kvaliteta obrade „Made in Germany“ jamče najveću moguću zaštitu uz istodobno minimalnu težinu. Različite širine izvedbe (širina W1 za stopala normalne širine, širina W2 za šira stopala) i dotjerana proizvodna tehnika omogućuju „stvarni“ sustav s više širina te tako predstavljaju idealno rješenje za različite širine stopala. Dosljedna provedba ergonomskih načela i izmjenjiva amortizacija ovisna o težini korisnika značajno smanjuju opterećenje na koljenima i leđima te time znatno pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.

- **Gornji dio izrađen od laganih, ali otpornih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Praktična žlica GARANT comfort Heel-Puller za jednostavno i brzo obuvanje cipela.**
- **Uložak za stopalo GARANT comfort s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika.**
- **Vanjski potplat GARANT comfort TPU.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Niske cipele prozračne strukture velike površine s tekstilnom zaštitom od prodiranja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

- **GARANT udobni uložak za stopalo s amortizacijom koja ovisi o težini korisnika pronaći ćete u priboru za zaštitu za stopala pod: 092864 (mekana), 092865 (srednje tvrda), 092866 (tvrda).**
- **Standardno isporučujemo cipele vel. 36–39 s mekom amortizacijom, vel. 40–45 sa srednje tvrdom amortizacijom, a vel. 46–48 s tvrdom amortizacijom.**
- **Također u priboru za zaštitu za stopala pronaći ćete odgovarajuće GARANT vezice za cipele pod: 092855 120.**

Normalna izvedba W1 pod br. 092165.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S1P

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Prigušni element ovisan o težini

Tehnički opis

Spol	Muškarci
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina	Prigušni element ovisan o težini
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	aluminij
Razred zaštite	S1P
EU veličina obuće	36
Zaštita od probijanja	Tekstil
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela