



HOLEX Clever Tap strojni ureznik za prolazne rupe + spiralno svrdlo za osnovne rupe, za metrički navoj: M3-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Prilikom otvaranja kutije alati se automatski postavljaju u vertikalni položaj i lako su dostupni. Sastoji se od strojnih ureznika M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 i spiralnih svrdla za izradu osnovnih rupa vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sadržaj:

po 1 strojni ureznik br. M3 – M12 br. 131265 i svrdlo za osnovne rupe br. 114031.

Tehnički opis

za metrički navoj	M3 – M12
Seriya	CleverTap
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376

Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Ureznici

Pribor

HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,2	114031 10,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap strojni ureznikOblik B DIN 371/376 M M10	131265 M10
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114031 4,2
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114031 6,8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap strojni ureznikOblik B DIN 371/376 M M8	131265 M8
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap strojni ureznikOblik B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap strojni ureznikOblik B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap strojni ureznikOblik B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap strojni ureznikOblik B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Kutija, prazna tip 4	146961 4
HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114031 5
HOLEX Clever Tap strojni ureznikOblik B DIN 371/376 M M3	131265 M3