



Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije i punjača, tip: M18FDD3-2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe. Vrhunski model FUEL™ s **motorom POWERSTATE™ bez četkica** za najveću učinkovitost.

Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora. Visoka učinkovitost i povećani kapacitet baterije omogućuju **do 2x dulje vrijeme korištenja** (u usporedbi s drugim litij-lonskim tehnologijama). **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinstveno upravljanje snagom:

- **S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.**
- **Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.**

Dio isporuke:

Verzija **bez akumulatora, punjača**. Uključen transportni kofer. Uključujući dodatnu ručicu za lakšu potporu okretnog momenta.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 550 min ⁻¹
Težina	1,4 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2100 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	89 mm
Oznaka proizvođača	M18 FDD3
maskimalan okretni moment tvrdo	158 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Broj sadržanih baterija	0
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
tipična uporaba	Heavy Duty
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18 V, 2 brzine, FIXTEC
USP2	bez baterije, u transportnom koferu, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13