



## Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic xtra ST, Tip: 60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082002 60
GTIN	4250004100343
Razred artikla	04S

### Opis

#### Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Elmasonic xtra ST je ultrazvučni uređaj za najteže zaprljanja i posebno je pogodan za najveće zahtjeve u području industrijskog čišćenja.

- **Mogućnost odabira 2 ultrazvučne frekvencije (25 kHz za najtvrdokorniju prljavštinu i 45 kHz za nježno čišćenje).**
- **Integrirana funkcija čišćenja za jednoliku distribuciju zvuka u kadi za čišćenje.**
- **Funkcija pulsiranja koja se može mijenjati povećava ultrazvučnu vršnu snagu.**
- **Dinamička funkcija (snaga ultrazvuka može se privremeno povećati do 20 %).**
- **Čvrsta, zavarena kadica od nehrđajućeg čelika.**

#### Dio isporuke:

Bez košare za umetanje.

#### Napomena:

Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru možete pronaći pod brojem 082101 (Elmasonic Select), br. 081204 (Elmasonic xtra TT) i br. 081203 (Elmasonic xtra ST).

Ultrazvučno sredstvo za čišćenje i sredstvo za antikorozivnu zaštitu mogu se pronaći pod br. 088015 – 088019.

Odgovarajuće poklopce za zaštitu od buke pronaći ćete pod 082105. Daljnji pribor dostupan je na upit.

## Tehnički opis

Visina kade za čišćenje	330 mm
Duljina uređaja	825 mm
Nazivni napon	400 V
Širina uređaja	595 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Duljina košare za umetanje	415 mm
Širina košare za umetanje	255 mm
Oznaka proizvođača	xtra ST 600H
Snaga grijanja	1400 W
Težina	55 kg
maksimalna ultrazvučna snaga	3600 W
Volumen	56,3 l
preporučena radna glasnoća	45 l
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje

## Pribor

Poklopac za zaštitu od buke xtra ST 60	082105 60
Zamjenska košarica xtra ST 60	082103 60