

**KERN****Platformska vaga, tip DS velika razlučivost, maks. područje vaganja: 150kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479611 150
GTIN	4045761357037
Razred artikla	47D

**Opis****Izvedba:**

- Robusna vaga platforme se može koristiti kao vaga za paket, indust. i brojčana vaga.
- Prikazna jedinica s visinom brojki 21 mm, s mogućnosti odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja pomoću fleksibilnog kabla.
- Robusna platforma s radnim zaštitnim poklopcem za prikaznu jedinicu.
- Jednostavne upute putem (da / ne) izbornika na zaslonu.
- Mogući rad na struju i bateriju (baterija na upit).
- Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.
- Točna vaga za brojanje s referentnim optimiranjem.
- Program za kalibriranje CAL:za podešavanja točnosti (etalon na upit).
- Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada.
- Prebacivanje prikaza s broja na masu.
- Numerička tara za poznatu težinu spremnika. Korisno pri kontroli količine punjenja.
- Određivanje postotka: prikaz odstupanja od referentne težine u % umjesto u gramima.
- KERN Universal Port (KUP) (KERN Univerzalni priključak): Omogućava priključivanje vanjskih adaptera sučelja KUP (nije uključeno u opseg napajanja), primjerice RS-232, USB za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

**Dio isporuke:**

Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.

**Dodatni pribor:**

Interni i vanjski akumulator, testna težina, zidni držač, pislač, postolje i adapter sučelja kao što su RS-232, USB na zahtjev.

## Tehnički opis

Očitavanje	1 g
Neto težina	19 kg
Dimenzija ploče za vaganje	500×400 mm
Mogućnost reduciranja	1 g
Oznaka proizvođača	DS
Vrijeme prijelazne pojave	3 s
Kalibriranje	Cijena na upit
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalno područje vaganja	0 - 150 kg
Minimalna težina po komadu	10 g
Visina znakova, jedinica prikaza	18 mm
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

## Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 150 kg	027700 150
DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 180	027710 180