


Garant UNILINE

CLEANING Tower H-oblika opremljen, pokretni, Tip: L**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	987113 L
GTIN	4067263104254
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Modularni toranj za čišćenje za izravan pristup uređajima za čišćenje. Asimetrični CLEANING Tower H-oblika potpuno je opremljen s 2 kante za odvajanje otpada i Easyfix držačem papirnih rola. Koš za raspodjelu otpada se može priključiti na perforiranu stijenku putem isporučene Easyfix osnovne ploče uređaja.

Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te Easyfix držača. Nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Dio isporuke:

CLEANING Tower br. 987103 vel. L; 2 × br. 987125 vel. 25; 1 × vel. 955805 vel. 1.

Lakiranje:

Dvobojno, **prevučeno prahom**, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Prikladne papirnate krpe za brisanje pronaći ćete pod br. 089103 vel. W, 089105 vel. W, 089127 vel. W u Hoffmann katalogu broj 2 ili u našoj web-trgovini.

Tehnički opis

Nosivost	150 kg
Dubina	750 mm
Seriya	CLEANING Tower UNI Line
širina	750 mm
Visina	2290 mm
Korisna širina	690 mm
Korisna dubina	180/ 330 mm
Težina	115 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Odjel za čišćenje

Pribor

CLEANING Tower H-oblikapokretni tip L	987103 L
UNI Line piktogram tip CLEANING	955474 CLEANING
Set kotača za UNI Line 4-dijelni tip 1	955459 1
UNI Line pomična ručka tip 1	955496 1
CLEANING Tower H-oblikastacionarni tip L	987102 L
Kanta za odvajanje otpada od 45 litara volumen punjenja 45 l	987110 45
Easyfix držač papirnatih ručnika Tip 1	955805 1
easyBin kanta za odvajanje otpada volumen 25 l	987125 25