



## Asortiman za radionicu, količina alata: 36



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	955018 36
GTIN	4067263934950
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajene garniture alata u dvobojnom umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji je sloj antracit, a kontrastna siva boja, koja se nalazi ispod, obavještava o nedostatku alata.

#### Odgovara:

**GARANT radionička kolica** s ladicama, u potpunosti izvlačivima, i novim dimenzijama rasporeda ladica **20 G x 16 G**, odnosno 500 x 400 mm (širina x dubina).

Radionička kolica br. 914520 – 914582.

#### Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 955018: 1 kom.

HOLEX viljuškasto okasti ključ br. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kom.

HOLEX račna prespojiva 1/2 cola br. 640190 vel. 1/2: 1 kom.

HOLEX Produžetak, 1/2 cola, br. 641020 vel. 125; 250: po 1 kom.

T ručica HOLEX, 1/2 cola, br. 641320 vel. 295: 1 kom.

HOLEX kardanski zglob, 1/2 cola br. 641620 vel. 1/2: 1 kom.

12-kutni nastavak HOLEX, 1/2 cola, br. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kom.

12-kutni nastavak HOLEX, dugi, od 1/2 cola, br. 642520 vel. 17; 19; 21: po 1 kom.

HOLEX ravni odvijač br. 660701 vel. 3,5; 5,5: po 1 kom.

HOLEX kratki ravni odvijač br. 664201 vel. 5,5: 1 kom.

Odvijač HOLEX za Phillips br. 668401 vel. 1; 2: po 1 kom.

Kratki odvijač HOLEX za Phillips br. 668471 vel. 2: 1 kom.

HOLEX kombinirana kliješta od vanadija br. 703000 vel. 180: 1 kom.

HOLEX vodoinstalaterska kliješta br. 706151 vel. 250: 1 kom.

Bravarski čekić HOLEX, br. 750125 vel. 300: 1 kom.

## Tehnički opis

Dubina	400 mm
Korisna površina ladice u G	20×16
Dubina u G	16
širina	500 mm
Širina u G	20
Izvedba	za ladicu radioničkih kolica
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
odgovara za opremanje pogona	Radionička kolica
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 10 mm	613950 10
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 13 mm	613950 13
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 16 mm	613950 16
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 17 mm	613950 17
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 18 mm	613950 18
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 19 mm	613950 19
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 5,5 mm	613950 5,5
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 7 mm	613950 7
Viljuškasto-okasti ključ širina ključa 8 mm	613950 8
Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem tip 1/2	640190 1/2
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 125 mm	641020 125

Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 250 mm	641020 250
Poprečna ručka, 1/2 cola ukupna duljina 295 mm	641320 295
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641620 1/2
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642120 13
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 14 mm	642120 14
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 15 mm	642120 15
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642120 16
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642120 17
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642120 18
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642120 19
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642120 21
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642120 22
12-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642120 24
12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola širina ključa 17 mm	642520 17
12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola širina ključa 19 mm	642520 19
12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola širina ključa 21 mm	642520 21
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 3,5 mm	660701 3,5
Ravni odvijač s Kraftheft drškom širina oštrice b 5,5 mm	660701 5,5
Ravni odvijač, kratki širina oštrice b 5,5 mm	664201 5,5
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 1	668401 1
Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom veličina 2	668401 2
Odvijač za Phillips, kratki veličina 2	668471 2
Komb. kl. od vanadija, sjajno brušena ukupna duljina 180 mm	703000 180
Vodoinstalaterska kliješta s plastičnom prevlakom cijela duljina 250 mm	706151 250
Bravarski čekić Težina bez drške 300 g	750125 300
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 955018	952001 955018