



Asortiman alata „Robust45 Move” mehanika 90-dijelna, broj alata: 90



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	680108 90
GTIN	4003773086239
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Sveobuhvatni asortiman alata s ukupno 90 alata marke, od kojih 12 proizvodi KNIPEX u koferu za alat visoke kvalitete. S kotačima i teleskopskom drškom.

Kofer napravljen od polipropilen-a za najzahtjevnije uvjete: Otporan na prašinu, vodu i visoke temperature.

Sadržaj:

Bočni rezači: 1 kom. duljina 160 mm

Snažna kliješta za rezanje: 1 kom. duljina 200 mm

Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt®: 1 kom. br. 731752 vel. 200

Višenamjenski ključ Twinkey®: 1 kom. br. 623550

Plosnata kliješta s oštricom i ravnim čeljustima.: 1 kom.

Plosnata kliješta s oštricom i čeljustima pod kutom.: 1 kom.

Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®: 1 kom. br. 726620 vel. 140

Vodoinstalaterska kliješta Cobra®: 1 kom. br. 705800 vel. 250

Ključ kliješta: 1 kom. br. 813702 vel. 250

Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip®: 1 kom. br. 728091 vel. 8-13

Preklopni nož za kablove: 1 kom. br. 844610 vel. 1

Vodena vaga: 1 kom. duljina 220 mm

„Zyklop” garnitura metalnih račni, 1/4 cola: 1 kom. br. 630295 vel. S (28-dijelni)

6-kutna garnitura L odvijača s kuglastom glavom i držačem: 1 kom. 1,5 – 10 mm, 9-dijelni
 Komplet okastih ključeva u držaču: 1 kom. 6-19 mm, 12-dijelni
 Automatsko točkalo: 1 kom. 60 N - 130 N.
 Garnitura utjernih klinova za rascjepke: 1 kom. Ø 3 – 10 mm, 6-dijelni
 Drveni metar: 1 kom. duljina 2 metra
 Bravarski čekić: 1 kom. vel. 300 g
 Odvijač za Philips: Po 1 kom. br. 668260 vel. 1; 2; 3
 Odvijač za Pozidriv: Po 1 kom. br. 668270 vel. 1; 2; 3
 Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 662200 vel. 3,5; 4
 Ravni odvijač s udarnom kapičom: Po 1 kom. br. 660300 vel. 5,5; 7; 9
 Odvijač za unutarnji Torx®: Po 1 kom. br. 625500 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Elektronički odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 668800 vel. 00; 0
 Ravni odvijač za primjenu u elektronici: Po 1 kom. br. 664600 vel. 1,5; 2,5
 Kofer za alat: 1 kom. „Robust45 Move“

Napomena:**Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u kofer za alat.****Tehnički opis**

Vrsta proizvoda	Asortiman alata
-----------------	-----------------

Pribor

Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® s otvorima za oštrice. cijela duljina 200 mm	731752 200
Višenamjenski ključ TwinKey®	623550
Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® ukupna duljina 140 mm	726620 140
Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana ukupna duljina 250 mm	705800 250
Ključ kliješta cijela duljina 250 mm	813702 250
Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip® za kabel Ø 8-13 mm	728091 8-13
Električarski preklopni nož Tip 1	844610 1
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 28-dijelni tip S	630295 S

Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 1	668260 1
Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 2	668260 2
Odvijač za Phillips, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 3	668260 3
Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 1	668270 1
Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 2	668270 2
Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika veličina 3	668270 3
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 3,5 mm	662200 3,5
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 4 mm	662200 4
Ravni odvijač, s drškom Kraftformi udarnom kapicom širina oštrice b 5,5 mm	660300 5,5
Ravni odvijač, s drškom Kraftformi udarnom kapicom širina oštrice b 7 mm	660300 7
Ravni odvijač, s drškom Kraftformi udarnom kapicom širina oštrice b 9 mm	660300 9
Odvijač za Torx® Torx® profil TX10	625500 TX10
Odvijač za Torx® Torx® profil TX15	625500 TX15
Odvijač za Torx® Torx® profil TX20	625500 TX20
Odvijač za Torx® Torx® profil TX25	625500 TX25
Odvijač za Torx® Torx® profil TX30	625500 TX30
Elektronički odvijač za PhillipsKraftform drška veličina 0	668800 0
Elektronički odvijač za PhillipsKraftform drška veličina 00	668800 00
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKraftform-Micro širina oštrice b 1,5 mm	664600 1,5
Ravni odvijač za primjenu u elektroniciKraftform-Micro širina oštrice b 2,5 mm	664600 2,5