

Garant**Garnitura univerzalnih alata 20-dijelna, broj alata: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	680157 20
GTIN	4067263309185
Razred artikla	61H

Opis**Upotreba:**

Sistemska kutija od skoro neslomljive ABS-plastike s integriranim šarkama i 2 brzopotezna zatvarača. Sav alat drži se u specijalnom umetku od oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Dio isporuke:

Tračni metar s prozorčićem: 1 kom. br. 462201 vel. 2,5

Garnitura 6-kutnih odvijača s kuglastom glavom: 1 kom. br. 627132 vel. 9 (9-dijelno)

Ravni odvijač: Po 1 kom. br. 660032 vel. 2,5; 4; 5,5

Odvijač za Phillips: Po 1 kom. br. 667702 vel. 1, 2

Kombinirana kliješta: 1 kom. br. 700940 vel. 160

Bravarski čekić: 1 kom. br. 750110 vel. 200

Radne škare: 1 kom. br. 769240 vel. 175

Ključ kliješta: 1 kom. br. 813501 vel. 180

Univerzalni skalpel s odlomljivom oštricom: 1 kom. br. 845020

Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u plastičnoj kutiji.

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

Tehnički opis

Duljina	510 mm
Visina	61 mm
širina	294 mm
Broj dijelova	20
Stupanj ispunjenosti ladice u G	8x20
Vrsta proizvoda	Garnitura alata

Pribor

Tračni metar s prozorčićem duljina trake 2,5 m	462201 2,5
Garnitura 6-kutnih odvijača sa zadržnom kuglicomkromirani broj odvijača 9	627132 9
Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 160 mm	700940 160
Bravarski čekićs zaštitnom ovjesom Težina bez drške 200 g	750110 200
Radne škare s prevlakom od titana ukupna duljina 175 mm	769240 175
Ključ kliješta ukupna duljina 180 mm	813501 180
Univerzalni skalpel s 2K drškoms 3 noža, 18 mm	845020
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 2,5 mm	660032 2,5
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 4 mm	660032 4
Ravni odvijač s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	660032 5,5
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 1	667702 1
Odvijač za Phillips s drškom 2K-Haptoprene veličina 2	667702 2
Sistemska kutija tip 4	630305 4