

Mahr**Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka, Mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418704 300
GTIN	4059192064709
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Lepane šine vodilice. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani \varnothing 1,5mm, 5mm duljine. Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630. Podatkovni kabel br. 498940.

Tehnički opis

Duljina mosta	150 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Presjek mjerne vodilice	12×3,5 mm
Odstupanje mjerenja E MPE	$\pm 0,04$ mm
IP-klasa zaštite	IP 67

Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB međusklop
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Očitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Visina znakova na LCD ekranu	8,5 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inča
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	Etui
Vrsta proizvoda	Mjerač dubine

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Bazni produžetak 300 mm	418610
Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm	418630

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975