

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka, Mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418704 200
GTIN	4059192064693
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Lepane šine vodilice. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonj strani Ø 1,5mm, 5mm duljine. Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630. Podatkovni kabel br. 498940.

**Tehnički opis**

Prihvat	RS232C prihvat
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Visina znakova na LCD ekranu	8,5 mm
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm

Očitavanje	0,0005 col
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerno područje	0 - 200 mm
Duljina mosta	100 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Očitavanje	0,01 mm
Presjek mjerne vodilice	12×3,5 mm
Kalibriranje	A1
IP-klasa zaštite	IP 67
Broj sadržanih baterija	1
Standard	ISO 13385
Očitavanje	mm / inča
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	Etui
Vrsta proizvoda	Mjerač dubine

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Bazni produžetak 300 mm	418610
Mjerni umetak za mjerenje udaljenosti Ø 4 mm	418630

Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex s podatkovnim gumbom tip USB2	498940 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S4E	498966 S4E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975