

# AEG

## Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: BS12C2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

#### AEG – akumulatorski odvijač

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
- LED osvjetljenje radnog područja.
- Vrlo kompaktno – duljine samo 176 mm.
- 17-stupanjsko podešavanje momenta plus stupanj bušenja.
- Brzostezna glava za svrdlo 10 mm.
- Metalno kućište prijenosnika, elektronička zaštita od preopterećenja.

#### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Robusna, praktična akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s hodom desno/lijevo.
- FIXTEC brzostezna glava za svrdlo sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost u korištenju.
- Izrazito kompaktno – duljina samo 176 mm.
- 17-stupanjsko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.

#### Prednost:

Vrlo kompaktno, duljina samo 176 mm.

#### Dio isporuke:

Uključujući 2 × 12 V / 2,0 Ah baterija, punjač, transportni kofer.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073820 i br. 073846 – br. 073848.

Odgovarajuće punjače i starter setove pronaći ćete pod br. 073841 i br. 073844.

## Tehnički opis

Konstrukcija motora	2-polni motor
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	20 mm
Težina	1,1 kg
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1500 min <sup>-1</sup>
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 10 mm
Oznaka proizvođača	BS 12 C2
maskimalan okretni moment tvrdo	34 Nm
Kapacitet baterije	2 Ah
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Napon baterije	12 V
tipična uporaba	Medium
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 350 min <sup>-1</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovčeg
Broj sadržanih baterija	2
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	12 V 2-polni motor
USP2	FIXTEC brzostezna glava s 2 baterije

---

**Pribor**

Li-Ion System L1220 Vrsta baterije AB12

073825 AB12

Punjač akumulatora AEG tip BL1418

073841 BL1418