

Garant GRIDLINE

Alcantara radioničkih kolica ToolCar posebno izdanje, 20×16G, Broj ladica: 7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914521 7
GTIN	4067263108566
Razred artikla	90N

Opis**Izvedba:**

Posebno izdanje radioničkih kolica ToolCar u boji antracita ima grede i pomičnu ručku prekrivenu Alcantara kožom. S bambusovom radnom pločom i ugrađenom oznakom od nehrđajućeg čelika, na kojoj je zabilježen serijski broj kolica. Postoji samo 50 primjeraka ovog posebnog izdanja.

Uz pretinac za odlaganje / bočni ormarić s centralnim zaključavanjem. 100 % izvlačne ladice s 40 kg nosivosti i

1 osigurača za pojedinačno zatvaranje. S bočnim perforiranim stijenkama □ 9×9 mm u rešetki od 37 mm za GARANT easyFix

Kuke i držači te pribor za perforirane stijenke.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel.

75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Antracit boja RAL 7016, praškasto lakiranje. **Grede i pomična ručka s Alcantara kožom.**

Napomena:

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75; br. 951731 – 951821 vel. 125 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnički opis

Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Težina	87 kg
Dubina	500 mm
Korisna dubina ladica	400 mm
Korisna površina ladice u G	20×16
širina	800 mm
Broj ladica	7
Serijska	ToolCar
Serijska	Radionička kolica ToolCar
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	16
Visina	1000 mm
Korisna širina ladica u G	20
Nosivost ladice/izvlačne police	40 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×16G
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/914521-7>

