

PORTWEST**Višenamjenska jakna WX3™, crna / antracit, Veličina uniseks: 2XL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091448 2XL
GTIN	5036108368488
Razred artikla	04J

Opis**Izvedba:**

Kolekcija Portwest WX3™ izrađena je od **inherentne tkanine Modafleme™ od 280 g** i kombinira robusnu zaštitnu odjeću s udobnošću i estetikom. Inherentno svojstvo osigurava da svojstva usporavanja plamena ostanu trajna. **Rastezljivi umetci** nude izvrsnu fleksibilnost u mjestima gdje se izvode veliki pokreti, što olakšava svakodnevni rad. Sofisticirana dizajnerska rješenja za porub, kopče i džepove osiguravaju neusporedivo pristajanje i sigurnost.

Jakna s **kontrastnim elementima i reflektirajućim trakama otpornim na plamen** osigurava udobnost i slobodu kretanja zahvaljujući **rastezljivim umetcima**.

- **Zatvara se patentnim zatvaračem i gumbima.**
- **Svestrani džepovi.**
- **Prozračna leđa.**
- **Oblikovani pazusi za smanjenje umora ruku.**
- **Preklopni porub i produženi stražnji dio za sigurno pristajanje.**

Standard:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6

· ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)

Tehnički opis

Veličina uniseks	2XL
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	60% modakril
Sastav tkanine	39 % pamuk
Sastav tkanine	1 % karbonska vlakna
Gramaza materijala / debljina tkanine	280 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	crna / antracit
Standard	EN 13034-6
Standard	EN IEC 61482-2
Odjeća prema	DIN EN ISO 1149 antistatička svojstva
Odjeća prema	DIN EN ISO 11611 zaštita kod zavarivanja
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Vrsta proizvoda	Signalna zaštitna jakna