



Akumulatorska bušilica-odvijač 18 V, 2 stupnja, raspon stezanja za brzo pričvršćivanje 1,5-13, u transportnom koferu



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe

070205 7113246H1

GTIN

Razred artikla

03F

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
- Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

2-stupanjaska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i QuickIN prihvatom.

Savršeno pogodno za bušenje i rezanje navoja do 10 mm.

- Mehaničko podešavanje okretnog momenta.
- Kompaktna izvedba.
- FEIN PowerDrive motor bez četkica, potpuno u kapsuli, zaštićen od prašine uz 30 % viši stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.

Dio isporuke:

Uključujući akumulator i punjač. QuickIN stezna bušuća glava, kopča za remen, držač za bitove, L-BOXX

Tehnički opis

List s podacima

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maskimalan mekani okretni moment	38 Nm
Težina	1,7 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 1. brzina	450 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	50 mm
oznaka proizvođača	ABS 18 Q AS
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
tipična uporaba	Strong
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	4 Ah
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18 V, 2-stupanjski
USP2	Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/070205-7113246H1>