

HOLEX®
Redukcijski tuljac za MK dršku s potisnikom, oblik AD, SK 50 kratko, MK unutarnji: 3

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301200 3
GTIN	4045197145932
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

- **Iznutra i izvana brušeno.**
- **S Balluffchip provrtom.**

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810– 308830.

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 12000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 8 μm

Duljina izboja A-dimenzija: 65 mm

Vanjski Ø D: 40 mm

Tehnički opis

Morse konus, unutarnji	3
Duljina izboja A-dimenzija	65 mm
Vanjski Ø D	40 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 8 μm

Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308830 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50	308740 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50

Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK

308820 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50