



Momentni ključ s reverzibilnom račnom, Tip: 50-3/8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	656210 50-3/8
GTIN	4013288219671
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Vrlo robustan momentni ključ s jednim krakom (pogonski četverokut 1/2 cola) s ergonomskom 2-komponentnom ručkom te preklopnom račnom s 45 zubaca. Lako postavljanje i osiguranje unaprijed postavljene vrijednosti osigurano je zvučnim i taktilnim klikom kada se dosegne vrijednost skale i dobrom čitljivošću na glavnoj i finoj skali. Jasno čujan i opipljiv mehanizam otpuštanja kada se postigne postavljena vrijednost zakretnog momenta. Za pritezanje udesno.

Mjerna jedinica: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Od prikazane vrijednosti **samo kod desnog stezanja: $\pm 3\%$** .

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

Podešavanje vrijednosti aktiviranja

sa skalom za namještanje

List s podacima

Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
maskimalan okretni moment	50 Nm
Odziv	akustička signal
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Standard	DIN EN ISO 6789
Težina	1056 g
Prikaz	analogno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Izlazni Četverokut	3/8 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Kalibriranje	O1
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	395 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,25 Nm
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/656210-50-3/8>
