


PRYOR

Garnitura udarnih žigova s izmjenjivim slovima i bojivima normalni natpis slog 0 – 9 i A – Z, visina natpisa: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085480 4
GTIN	5022044020306
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Vrlo precizan žig za brzo i učinkovito obilježavanje istovremeno s **više slova i brojeva**.

Upotreba:

Za označavanje materijala (npr. oznaka tipova, alata, dijelova strojeva, itd.) s otpornošću do 1200 N/mm².

Dio isporuke:

- 100 tipova žiga
 - 12 distantnih dijelova (visina natpisa 5 mm: 6 komada)
 - 1 pinceta
 - 1 6-kutni ključ
 - 1 držač
- u plastičnoj kutiji.

Zamjenski dio:

Pojedini tipovi mogu biti naručeni pod art. 085481 s podacima o željenoj visini vrsti i visini natpisa (npr. br. 085481 vel. 3/E).

Tehnički opis

Broj mogućih tipova pečata	9
Širina tipova pečata	4 mm
Visina tipa žiga	8 mm
Duljina tipa žiga	19,05 mm
Visina natpisa	4 mm
Duljina držača žiga	39 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/N mm	085481 4/N
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4// mm	085481 4//
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/8 mm	085481 4/8
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4LEER mm	085481 4LEER
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/0 mm	085481 4/0
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/B mm	085481 4/B
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/9 mm	085481 4/9
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/5 mm	085481 4/5
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/M mm	085481 4/M
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/- mm	085481 4/-
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/E mm	085481 4/E

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/H mm	085481 4/H
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/P mm	085481 4/P
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/. mm	085481 4/.
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/7 mm	085481 4/7
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/, mm	085481 4/,
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/S mm	085481 4/S
Držać žigova, pojedinačan za garnituru br. 085480 za visinu 4-5 mm	085482 4-5
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/Q mm	085481 4/Q
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/C mm	085481 4/C
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/W mm	085481 4/W
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/1 mm	085481 4/1
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/L mm	085481 4/L
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/4 mm	085481 4/4
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/D mm	085481 4/D
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/Z mm	085481 4/Z
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/3 mm	085481 4/3
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/O mm

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/I mm

085481 4/I

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/6 mm

085481 4/6

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/J mm

085481 4/J

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/G mm

085481 4/G

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/K mm

085481 4/K

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/X mm

085481 4/X

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/R mm

085481 4/R

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/+ mm

085481 4/+

Udarni žigovi, izmjenjivigarnitura brojeva 0 – 9 visina 4 mm

085483 4

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/T mm

085481 4/T

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/Y mm

085481 4/Y

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/2 mm

085481 4/2

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/F mm

085481 4/F

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/V mm

085481 4/V

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina /
oznaka 4/A mm

085481 4/A