


PRYOR

Garnitura udarnih žigova s izmjenjivim slovima i bojivima normalni natpis slog 0 – 9 i A – Z, visina natpisa: 5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085480 5
GTIN	5022044020160
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Vrlo precizan žig za brzo i učinkovito obilježavanje istovremeno s **više slova i brojeva**.

Upotreba:

Za označavanje materijala (npr. oznaka tipova, alata, dijelova strojeva, itd.) s otpornošću do 1200 N/mm².

Dio isporuke:

- 100 tipova žiga
 - 12 distantnih dijelova (visina natpisa 5 mm: 6 komada)
 - 1 pinceta
 - 1 6-kutni ključ
 - 1 držač
- u plastičnoj kutiji.

Zamjenski dio:

Pojedini tipovi mogu biti naručeni pod art. 085481 s podacima o željenoj visini vrsti i visini natpisa (npr. br. 085481 vel. 3/E).

Tehnički opis

Duljina tipa žiga	19,05 mm
Broj mogućih tipova tečata	8
Visina tipa žiga	8 mm
Visina natpisa	5 mm
Duljina držača žiga	39 mm
Širina tipova pečata	4,8 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/7 mm	085481 5/7
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/E mm	085481 5/E
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/M mm	085481 5/M
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/8 mm	085481 5/8
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/V mm	085481 5/V
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/. mm	085481 5/.
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/T mm	085481 5/T
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/W mm	085481 5/W
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/U mm	085481 5/U
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/Y mm	085481 5/Y
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/L mm	085481 5/L

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/2 mm	085481 5/2
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/+ mm	085481 5/+
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/F mm	085481 5/F
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/5 mm	085481 5/5
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/R mm	085481 5/R
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/D mm	085481 5/D
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/6 mm	085481 5/6
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5LEER mm	085481 5LEER
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/H mm	085481 5/H
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/& mm	085481 5/&
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/P mm	085481 5/P
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/1 mm	085481 5/1
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/N mm	085481 5/N
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/C mm	085481 5/C
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/0 mm	085481 5/0
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/S mm	085481 5/S
Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/G mm

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/I mm

085481 5/I

Udarni žigovi, izmjenjivigarnitura brojeva 0 – 9 visina 5 mm

085483 5

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/Q mm

085481 5/Q

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/O mm

085481 5/O

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/, mm

085481 5/,

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/3 mm

085481 5/3

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/Z mm

085481 5/Z

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/9 mm

085481 5/9

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/A mm

085481 5/A

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/X mm

085481 5/X

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/K mm

085481 5/K

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/4 mm

085481 5/4

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5// mm

085481 5//

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/- mm

085481 5/-

Izmjenjivi udarni žigovi, pojedinačni za br. 085480 visina / oznaka 5/B mm

085481 5/B

Držac žigova, pojedinačan za garnituru br. 085480 za visinu 4-5 mm

085482 4-5