

MIRKA**Ekscentrična brusilica DEROS, tip: 650CV****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Prva brusilica s **električnim motorom bez četkica i napajanja.**

- **Mala potrošnja energije. Posebno kompaktan, tih, lagan i učinkovit.**
- **Male vibracije, sučelje za Bluetooth.**
- **Mogućnost vanjskog usisavanja.**

Upotreba:

Radovi brušenja (od grubog, srednjeg do finog brušenja) za drvo, metal i lak. Najprikladnije za obradu teško dostupnih ili profiliranih površina kao i za mokro i suho brušenje.

Napomena:

Odgovarajući brusni diskovi, 6-struko bušeni br. 567775, 15-struko bušeni br. 567558 i ABRANET br. 567800.

Odgovarajući potporni tanjur proizvod br. 567990 vel. 147.

Odgovarajuće crijevo s električnim kablom za vanjsko usisavanje br. 077327 vel. 5,5.

Tehnički opis

Težina	1 kg
maksimalne vibracije prema EN	3,4 m/s ²
Broj vibracija	4000 - 10000 min ⁻¹
Hod vibracijskog kruga	5,0 mm

Oznaka proizvođača	650CV
Ø brusnog diska	150 mm
Prihvat snaga	350 W
Prihvat	Bluetooth sučelje
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Seriya	DEROS
Vrsta proizvoda	Ekscentrična brusilica

Pribor

Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 80	567800 80
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 60	567775 60
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 320	567775 320
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 600	567775 600
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 240	567775 240
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 240	567800 240
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 800	567775 800
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 400	567800 400
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 320	567800 320
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 80	567775 80
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 180	567775 180
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 120	567775 120
Brusne ploče na čičakABRANET® granulacija 120	567800 120

Brusne ploče na čičak ABRANET® granulacija 180	567800 180
Brusna ploča na čičak (A) Perforacija 6-struka + 1 granulacija 40	567775 40
PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm	567990 147
Brusna ploča na čičak (A) Perforacija 6-struka + 1 granulacija 400	567775 400