



Tračna brusilica GI, tip: 790202



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077613 790202
GTIN	2050001676764
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije: **robusne izrade, s vrlo učinkovitim motorima.**

- **Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.**
- **Snažan motor 4 kW (400 V, 3 ~ 50 Hz).**
- **Patentiran tračni stezni sustav,**
- **Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno prilagođavati.**

Osnovni **modul** za industrijsko tračno brušenje.

- **Komforno rukovanje, rad s malo vibracija.**
- **S konstantnim brojem okretaja za velike volumene odrezivanja.**
- **Mogućnost priključka na središnji usisni sustav.**

Upotreba:

Skupa **s postoljem stroja** art. 077614 kao **tračna brusilica, s modulima za proširenje za radijalno, uzdužno, površinsko i ekscentrično brušenje te za skidanje srha.**

Dio isporuke:

Uključuje CEE utikač (16 A), 1 brusna traka.

Napomena:

Brusne trake pogledajte pod br. 558310 i dalje te pod br. 558453-56.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 2. brzina	3000 min ⁻¹
------------------------------------	------------------------

Oznaka proizvođača	GI 75 2H
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1500 min ⁻¹
Širina trake	75 mm
Težina	65 kg
Duljina trake	2000 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 120	558310 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558453 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 60	558310 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558454 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558453 80
Postolje stroja tip 99001004	077614 99001004
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 80	558310 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558453 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558454 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558456 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558454 80
Postolje stroja tip 99001003	077614 99001003
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558453 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 40	558310 40
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558454 36