

Garant**Spiralno svrdlo HSS br. 114150 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115140 1-6
GTIN	4045197024428
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.

Vaporizirano od Ø 2,4 mm.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 4 mm nadalje.

Tehnički opis

Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Područje svrdla	1 - 6 mm
Broj svrdla	51
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8

Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,2	114150 1,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,6	114150 5,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,8	114150 1,8

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,4	114150 4,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,1	114150 2,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114150 5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5	114150 5,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,7	114150 5,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,1	114150 4,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,3	114150 1,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,4	114150 1,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,8	114150 5,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,4	114150 3,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,4	114150 5,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,6	114150 2,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,7	114150 1,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,6	114150 4,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	114150 3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,7	114150 2,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,9	114150 2,9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,1	114150 5,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,7	114150 4,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5	114150 3,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,9	114150 3,9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114150 6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114150 3,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,3	114150 4,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,8	114150 2,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,1	114150 3,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,8	114150 3,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,2	114150 2,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114150 4,2

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,5	114150 1,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,6	114150 1,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,7	114150 3,7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114150 2,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,3	114150 5,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,2	114150 5,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,9	114150 5,9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,6	114150 3,6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,2	114150 3,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2	114150 2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,4	114150 2,4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,3	114150 2,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,9	114150 4,9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5	114150 4,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	114150 4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,9	114150 1,9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,8	114150 4,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,1	114150 1,1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1	114150 1