



Tračna brusilica GI, tip: 790205



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077613 790205
GTIN	2050001676788
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije: **robustne izrade, s vrlo učinkovitim motorima.**

- **Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.**
- **Snažan motor 4 kW (400 V, 3 ~ 50 Hz).**
- **Patentiran tračni stezni sustav,**
- **Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno prilagođavati.**

Osnovni **modul** za industrijsko tračno brušenje.

- **Komforno rukovanje, rad s malo vibracija.**
- **S konstantnim brojem okretaja za velike volumene odrezivanja.**
- **Mogućnost priključka na središnji usisni sustav.**

Upotreba:

Skupa **s postoljem stroja** art. 077614 kao **tračna brusilica, s modulima za proširenje za radialno, uzdužno, površinsko i ekscentrično brušenje te za skidanje srha.**

Dio isporuke:

Uključuje CEE utikač (16 A), 1 brusna traka.

Napomena:

Brusne trake pogledajte pod br. 558310 i dalje te pod br. 558453-56.

Tehnički opis

Širina trake	150 mm
--------------	--------

Težina	82 kg
maksimalan broj okretaja 1. brzina	1500 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GI 150 2H
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3000 min ⁻¹
Duljina trake	2000 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558453 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558454 120
Postolje stroja tip 99001003	077614 99001003
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 120	558330 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558454 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558456 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 60	558330 60
Postolje stroja tip 99001004	077614 99001004
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558453 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 40	558330 40
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558453 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 80	558330 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558454 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558454 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558453 80