



## Univerzalni digitalni dubinomjer, mjerno područje: 600mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	418770 600
GTIN	2050001670885
Razred artikla	46P

### Opis

#### Izvedba:

Višenamjenski univerzalni dubinomjer s izmjenjivim mjernim umetcima. Za mjerenje ureza, utora, suženja itd. mjerne površine su najfinije lepane.

#### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Dubinomjer, mjerni uložak s dvostrukom kukom br. 418772 vel. A,1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Mjerni ulošci art. 418772.

Mjerni produžetak art. 418774.

### Tehnički opis

Duljina mosta	150 mm
Mjerno područje	0 - 600 mm
Presjek mjerne vodilice	12×4 mm
Prihvat	USB-priključak
Prihvat	RS232C-priključak
Očitavanje	0,0005 col

Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

## Usluge

DAkKS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 1000 mm	021230 1000
KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 1000 mm	021220 1000

## Pribor

Produžetak za dubinomjer br. 418770 duljina produžetka 400 mm	418774 400
Mjerni umetak za dubinomjer br. 418770 tip A	418772 A
Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Produžetak za dubinomjer br. 418770 duljina produžetka 500 mm	418774 500
Mjerni umetak za dubinomjer br. 418770 tip B	418772 B
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965

Mjerni umetak za dubinomjer br. 418770 tip C	418772 C
Produžetak za dubinomjer br. 418770 duljina produžetka 600 mm	418774 600
Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Mjerni umetak za dubinomjer br. 418770 tip D	418772 D