


**Garant****ZeroClamp osnovna ploča sa 6 steznih modula ili steznih tornjeva, tip: 10397****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360022 10397
GTIN	
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Stezna glava Ø **120 mm**. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Stezni toranj postavlja se na osnovnu ploču vel. 10243. Stezni tornjevi opremljeni su pojedinačno sa steznim modulima po obodu koji se mogu pojedinačno aktivirati i indeksirati.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 360025.

**Tehnički opis**

osni razmak S	200 mm
Tip	10397

Broj steznih lonaca	12
Seriya	ZeroClamp
Postojeća rupa za indeksiranje	da
Vrsta proizvoda	Osnovna ploča

## Pribor

ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M8	360025 16M8
ZeroClamp povlačni vijak tip 16M10	360025 16M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10	360025 12M10
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10	360025 25M10