



## Modularna stega, širina čeljusti A: 150/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Razred artikla	35G

### Opis

#### Izvedba:

- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lagano namještanje steznog raspona.
- Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
- Kaljeno HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

#### Dio isporuke:

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

#### Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

### Tehnički opis

Ukupna duljina	420 mm
Utor za klin uzdužni I	16 mm
Težina	35,5 kg
Visina čeljusti C	50 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Gerardi 150
Visina osnovnog tijela G	50 mm

Utor za klin poprečni n	16 mm
Širina čeljusti A	150 mm
Područje stezanja b	200 mm
maksimalna sila stezanja kod 80 Nm	30 kN
Seriya	Gerardi 150
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm	362160 14/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362146 150
Namjestiva čeljust (par) za širinu čeljusti 150 mm	362120 150
Garnitura steznih elemenata (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362144 150
Modularni element pomičan (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362145 150
Kutna nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362130 150
Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362148 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16
Prizmatična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362125 150
Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362147 150
Pomična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362143 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
	362160 18/16

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm

Prizmatična nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm

362135 150

Središnja čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm

362142 150

Modularni element fiksni (komad) za širinu čeljusti 150 mm

362150 150