

**Garant****Set spiralnih svrdla HSS/E br. 114500 u kutiji, TiAlN, tip: 1-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

**Ojačana konusna jezgra.**

Sa šiljkom u obliku C.

**Tehnički opis**

Područje svrdla	1 - 10 mm
Broj svrdla	19
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338

## List s podacima

Tolerancija nazivnog $\emptyset$	h8
Kut vrha	130 stupanj
Kut spirale	35 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Pribor

Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 6 mm	114500 6
Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 4 mm	114500 4
Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 10 mm	114500 10
Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 5 mm	114500 5
Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiralno svrdlo HSS-E $\emptyset$ DC h8 6,5 mm	114500 6,5

## List s podacima

Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiralno svrdlo HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-10	115470 1-10