

Mitutoyo

Digitalno pomično mjerilo sa sustavom AOS i izlazom podataka, mjerno područje: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	412642 150
GTIN	4946368667928
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerni rezultat prikazuje se preko dobro čitljivih znamenaka (visina 9 mm). Elektromagnetski mjerni sustav **AOS (Advanced Onsite Sensor)** pruža jaču zaštitu protiv vode i prašine.

- **Apsolutno mjerilo, nije potrebno nuliranje, zahvaljujući tome brže i sigurnije mjerenje.**
- **Niska potrošnja energije (20.000 sati neprekidne upotrebe), prikaz stanja baterije.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 i art. 497100 s podatkovnom tipkom za prijenos izmjerenih vrijednosti.

Poklopac za baterije br. 412239 vel. B.

Tehnički opis

Visina znakova na LCD ekranu	9 mm
Trajanje rada	20000 h
Dubinomjer	kutno 3,7×1,4
Standard	ISO 13385
Postojeći dubinomjer	da
Duljina kraka	40 mm
Kalibriranje	A1

Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,02 mm
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Mjerni postupak mjernog uređaja	elektromagnetski induktivni postupak
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Odašiljač tip S1	498966 S1
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Držać dubinomjera, metal s 2 vijka M2	412120
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2

Priključni kabl Data tipkom tip D1	497100 D1
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497100 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl tip D2	497080 D2
Poklopac za bateriju tip B	412239 B