

**Garant****Čepovi za poliranje od filca Drška Ø 3 mm, tip: ZY0610****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552100 ZY0610
GTIN	4045197240019
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Dugovječni čepovi za poliranje od filca **srednje tvrdoće i izrazito postojanog oblika.**

**Upotreba:**

Za predpoliranje i poliranje već brušenih površina do visokog sjaja kod visokih zahtjeva preciznih geometrijskih oblika.

**Napomena:**

Čepovi za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji **s pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552340 / 555740. Preporučena brzina 5 -10 m/s.

Stupanj tvrdoće: srednji

Ø glave: 6 mm

Duljina glave: 10 mm

Ø drške: 3 mm

**Tehnički opis**

Ø glave	6 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	10 mm

Stupanj tvrdoće	srednji
preporučena brzina	5 - 10 m/s
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

## Pribor

Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 3 µm	552330 3
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 1 µm	552330 1
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja DARKPINK	555740 DARKPINK
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 15 µm	552340 15
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 1 µm	552340 1
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 10 µm	552330 10
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 0,5 µm	552330 0,5
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 7 µm	552340 7
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 10 µm	552340 10

Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi  
monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 15  
µm

552330 15

Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE

555740 WHITE

Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi  
monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 7  
µm

552330 7

Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi  
monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 3  
µm

552340 3

Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi  
monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 30  
µm

552330 30