

Garant**Čepovi za poliranje od filca Drška Ø 3 mm, tip: ZY1012****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552100 ZY1012
GTIN	4045197240033
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Dugovječni čepovi za poliranje od filca **srednje tvrdoće i izrazito postojanog oblika.**

Upotreba:

Za predpoliranje i poliranje već brušenih površina do visokog sjaja kod visokih zahtjeva preciznih geometrijskih oblika.

Napomena:

Čepovi za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji **s pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552340 / 555740. Preporučena brzina 5 -10 m/s.

Stupanj tvrdoće: srednji

Ø glave: 10 mm

Duljina glave: 12 mm

Ø drške: 3 mm

Tehnički opis

Ø glave	10 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	12 mm

Stupanj tvrdoće	srednji
preporučena brzina	5 - 10 m/s
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

Pribor

Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 10 µm	552330 10
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 0,5 µm	552330 0,5
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 15 µm	552330 15
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 1 µm	552330 1
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 7 µm	552340 7
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja DARKPINK	555740 DARKPINK
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 30 µm	552330 30
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 10 µm	552340 10
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 15 µm	552340 15

Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 3 μm	552330 3
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 1 μm	552340 1
Dijamantna pasta za brušenje 5 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 7 μm	552330 7
Dijamantna pasta za brušenje 10 g, topiva u alkoholu i vodi monokristalin granulacija dijamantne paste za brušenje 3 μm	552340 3
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150