


**Garant****Garnitura alata za navoj UNF u plastičnom koferu, za fini navoj UNF:  
UNF1/4-3/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

**Stabilni plastični kofer** ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad je smješten i zaštićen u pjenastom umetku i uz pregledan raspored lako je dostupan. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

**Upotreba:**

Za **UNF fini navoj** ASME-B1.1.

**Sadržaj:**

po 1 garnitura ručnih ureznika br. 130750: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 nareznica br. 142620: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 držač ureznika br. 148410: Vel. 1.1/2; 2; 4

po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 odvijač br. 664122: Vel. 5,5

**Tehnički opis**

za fine navoje UNF jedinice	1/4 UNF - 3/4 UNF
Vrsta navoja	UNF

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Vrsta proizvoda	Nareznica

## Pribor

Nareznica UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Garnitura ručnih ureznika UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Držać ureznika, podesiv tip 2	148410 2
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 38X14 mm	149310 38X14
Nareznica UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Garnitura ručnih ureznika UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Nareznica UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Garnitura ručnih ureznika UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Nareznica UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X7 mm	149310 20X7
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 25X9 mm	149310 25X9
Držać ureznika, podesiv tip 1.1/2	148410 1.1/2
Garnitura ručnih ureznika UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 45X18 mm	149310 45X18
Nareznica UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Garnitura ručnih ureznika UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Nareznica UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 30X11 mm	149310 30X11
Garnitura ručnih ureznika UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Držać ureznika, podesiv tip 4	148410 4
Nareznica UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 38X10 mm	149310 38X10
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 45X14 mm	149310 45X14
	664122 5,5

Ravni odvijač, kratki, s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice  
b 5,5 mm

---