



Asortiman nasadnih ključeva, broj dijelova: 73



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630002 73
GTIN	4045197579119
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Svi dijelovi u plastičnim kutijama.

Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

73-dijelni – 3/8 cola: 18 nastavaka za nasadni ključ, 3/8 cola, 6-kutni, 6 – 24 mm

9 dubokih nastavaka, 3/8 cola, 6-kutni, 8 – 24 mm

2 nastavka za svjećice, 3/8 cola, 16 i 21 mm

3 nastavka za nasadni ključ s magnetom, 6, 8, 10 mm

(sa 6-kutnom drškom E 6,3)

1 spojna drška, E 6,3, 6-kutna na četverokut od 1/4 cola

1 spojna drška E 6,3, 6-kutna na četverokut od 3/8 cola

4 bita za odvijače za unutarnji 6-kut, 3 – 6 mm

3 bita za odvijače s prorezom, 4; 5,5; 7 mm

2 bita za odvijače za Phillips PH1; PH2

2 bita za odvijače za Pozidriv PZ1; PZ2

7 bitova za odvijače za Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

1 račna s izbacivačem, 3/8 cola

1 t ručica, 3/8 cola

1 kardanski zglob, 3/8 cola

2 produžetka, 3/8 cola, 75 i 225 mm

1 produžetak, 3/8 cola, 50 mm, WobbleFix

1 adapter, 3/8 – 1/4 cola

1 adapter, 3/8 – 1/2 cola

13 okasto-viljuškastih ključeva, 6 – 19 mm

Pohrana u: Plastični kovčeg (380×285×85 mm)

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	Pozidriv
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	Schlitz
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova	73
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	6-24 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-6 mm
Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Plastična kopča boja RED	630003 RED
Plastična kopča boja BLUE	630003 BLUE