



Asortiman nasadnih ključeva, broj dijelova: 82



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630002 82
GTIN	4045197185303
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Svi dijelovi u plastičnim kutijama.

Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

82-dijelni – 1/4; 1/2 cola: 25 nastavaka za nasadne ključeve, 1/4, 1/2 cola, 6-kutni, 4 – 32 mm

1 spojna drška, 1/4 cola, 6-kutna na 4-kutnu, 1/4 cola

2 nastavka za svjećice, 1/2 cola, 16 i 21 mm

1 bit adapter, 1/2 cola za bitove od 5/16 cola

4 bita za Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 bita za unutarnji 6-kut, 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 bita za prorez 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 bita za Phillips PH3; PH4

2 bita za Pozidriv PZ3; PZ4

2 račne s izbacivačem, 1/4 cola i 1/2 cola

1 odvijač za nasadni alat, 1/4 cola

1 T ručica, 1/4 cola
 2 kardanska zgloba, 1/4, 1/2 cola
 4 produžetka, 1/4, 1/2 cola, 50; 100; 125; 250 mm
 1 fleksibilni produžetak, 1/4 cola, 150 mm
 1 klizna glava, 1/2 cola
 4 bita za odvijače, 1/4 cola za unutarnji 6-kut, 3 – 6 mm
 6 bita za odvijače, 1/4 cola za Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 3 bita za odvijače, 1/4 cola za prorez 4; 5,5; 7 mm
 2 bita za odvijače, 1/4 cola za Phillips PH1; PH2
 2 bita za odvijače, 1/4 cola za Pozidriv PZ1; PZ2
 9 okasto viljuškastih ključeva 8 – 22 mm
 Pohrana u: Debljina ploče (380×285×85 mm)

Tehnički opis

Broj dijelova	82
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	Pozidriv
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni-prihvatač
Profil progona	6-kutni
Profil progona	Schlitz
Izlazni Četverokut	1/2 col
Izlazni Četverokut	1/4 col
Dimenzije širine ključa	metrički
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-32 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-14 mm
Pakiranje	Plastična kutija
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Plastična kopča boja RED	630003 RED
--------------------------	------------

Plastična kopča boja BLUE

630003 BLUE