



Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 28-dijelni, tip: S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630295 S
GTIN	4013288173836
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.
Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6 i unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M6.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Sadržaj:

Vel. S - S preklopnom račnom br. 632295.

vel. P - s provodnim četverokutnikom br. 632290.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključšesterokut.: 9 kom. vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 4 kom. br. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. br. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 2 kom. br. 675320 vel. 1/25; 2/25

Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: 6 kom. br. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 150 mm

Wobbel produžetak: 1 kom. 56 mm

Spojnica s brzoizmjenjivom glavom: 1 kom. četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola

Reverzibilna račna (vel. S): 1 kom. br. 632295

Preklopna račna (vel. P): 1 kom. br. 632290
 Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Tehnički opis

Broj dijelova	28
Profil progona	Pozidriv
Profil progona	odvijač za Phillips
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	6-kutni
Izlazni Četverokut	1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-6 mm
Oznaka proizvođača	8100 SA 8
Pakiranje	Tekstilna torba, zatvarač na čičak
Duljina	204 mm
širina	91 mm
Visina	51 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

Pribor

Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675320 2/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX27	675340 TX27
Phillips bit 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 3/25 mm	675310 3/25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 5 mm	675240 5
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX15	675340 TX15
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20

Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX30	675340 TX30
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 4 mm	675240 4
Račna s finim ozubljenjem „Zyklop Metal“ dvosmjerna, 1/4 cola s izbacivačem	632295
Phillips bit 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 2/25 mm	675310 2/25
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675320 1/25
Phillips bit 1/4 cola C 6,3 veličina / ukupna duljina 1/25 mm	675310 1/25
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX10	675340 TX10
Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 3 mm	675240 3
6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 6-kut 6 mm	675240 6