



Asortiman nasadnih ključeva, broj dijelova: 148



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 630002 148 |
| GTIN | 4045197608703 |
| Razred artikla | 62A |

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Svi dijelovi u plastičnim kutijama.

Ekonomična izvedba.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Dio isporuke:

148-dijelni – 1/4; 3/8; 1/2 cola: 30 nastavka za nasadni ključ 1/4, 1/2 cola, 6-kut 4 – 32 mm

13 dubokih nastavaka 1/4, 1/2 cola, 6-kut 6 – 22 mm

13 nastavaka 1/4, 3/8, 1/2 cola, za Torx® E4 – E22

2 nastavka za svjećicu 1/2 cola 16 + 21 mm

1 adapter 1/2 – 3/8 cola

1 adapter za bitove tipa 1/2 cola, 6-kut od 5/16 cola

1 adapter za bitove tipa 1/4 cola, 6-kut od 1/4 cola

1 osovina za povezivanje E 6,3 6-kut na četverokutu od 1/4 cola

15 bita 5/16 cola (PH3; PH4; PZ3; PZ4; za Torx® TX40 – TX60, za unutarnji šesterokut 8; 10; 12 mm, preoz 8; 10; 12)

32-dijelni asortiman bitova od 1/4 cola u plastičnoj kutiji

2 račne s izbacivačem 1/4 cola + 1/2 cola
 1 ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola
 2 T ručice, 1/4, 1/2 cola
 2 kardanska zgloba 1/4, 1/2 cola
 4 produžetka 1/4, 1/2 cola 50, 100, 125, 250 mm
 3 šesterokutna kutna odvijača 1,5 – 2,5 mm
 9 viljuškasto-okastih ključa 8 – 22 mm
 3 odvijača s ravnom glavom 6×38, 6×100, 8×150
 3 odvijača za Phillips 1×75, 2×38, 2×100
 1 univerzalni skalpel (na uvlačenje) s 2 zamjenske oštrice
 1 pomično mjerilo 150 mm
 1 tračni metar na namotavanje 3 m
 1 mala vodena vaga 200 mm
 1 viljuškasti ključ s pužem 200 mm
 1 kombinirana kliješta 180 mm
 1 kliješta za rezanje 160 mm
 1 ravna telefonska kliješta 160 mm
 1 vodoinstalaterska kliješta 250 mm
 1 čekić 300 g
 Pohrana u: Debljina ploče (550×420×105 mm)

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Broj dijelova | 148 |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke |
| Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
| Profil progona | 6-kutni-prihvat |
| Profil progona | Schlitz |
| Profil progona | 6-kutni |
| Profil progona | Pozidriv |
| Profil progona | TriWing |
| Profil progona | odvijač za Phillips |
| Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col |
| Izlazni Četverokut | 3/8 col |
| Dimenzije širine ključa | metrički |

| | |
|---|------------------|
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-32 mm |
| Pakiranje | Plastična kutija |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |

Pribor

| | |
|---------------------------|-------------|
| Plastična kopča boja BLUE | 630003 BLUE |
| Plastična kopča boja RED | 630003 RED |